

AAC-, AHI- JA AMGS-SUODATTIMET

KÄYTTÖVEDEN SUODATUKSEEN

TUOTEKUVAUS

Suodatinsäiliöllä ja huuhtelua ohjaavalla kellokoneistolla varustetut suodatinlaitteistot:

- AAC veden maku- ja hajuhaittojen poistoon, humuksen poistoon
- AHI kiintoaineiden poistoon
- AMGS veden happamuuden poistoon

VALINTATAULUKKO

Malli	Teho [l/min]	Pohjahiekka 3-5 mm [kg]	Neutralointi- massa [kg]	Aktiivihili [l]	Kvartsi- hiekk 0,7-1,2 mm [kg]
AMGS-250	8-12	10	25	-	-
AMGS-330	14-22	15	50	-	-
AMGS-370	18-27	20	75	-	-
AAC-250	8-16	10	-	35	-
AAC-330	14-29	15	-	50	-
AAC-370	18-36	20	-	80	-
AHI-250	8-16	10	-	-	40
AHI-330	14-29	15	-	-	80
AHI-370	18-36	20	-	-	120

KÄYTTÖ

Asennetaan verkostoon painesäiliön jälkeen huonetilaan, jossa on lattiakaivo suodattimen huuhteluvesiä varten, etäisyys max 5 metriä. Veden paine tulee olla välillä 2-6 bar. Kellokoneistoa varten tarvitaan pistorasia suodattimen lähelle. Normaalikäytössä laitteisto ohjelmoidaan suorittamaan huuhtelu 1-2 kertaa viikossa.



Seenintie 8, 40320 Jyväskylä

Puh. 010 424 1500

Faksi 010 424 1501

www.korves.fi

info@korves.fi