

MBS-SUODATTIMET

Vaihtomassamenetelmällä toimivat täyssuolanpoisto-suodattimet. Lisävarusteena massan kapasiteetin loppumisen ilmoittava johtokykymittari tai raja-arvolamppu.

VALINTATAULUKKO

Malli	Teho [l/min]	Kapasiteetti [m ³ /1 °dH]
MBS-007	2,3-4,6	4,2
MBS-011	3,7-7,3	6,6
MBS-014	4,6-9,3	8,4
MBS-021	7-14	12,6
MBS-027	9-18	16,2
MBS-039	13-26	23,4

KÄYTTÖ

Laboratoriot, lääke- ja kemianteollisuus, elektroniikkateollisuus, ilmankostuttimet, kirjapainot, käänteisosmoosin jälkikäsitteilyyn, akkuteollisuus jne. Sisältää kertakäyttöistä sekamassaa, joka poistaa anionit ja kationit.



Tuotetun veden johtokyky on alle 0,2 µS/cm. Käyttöpaine max 10 baaria ja käyttölämpötila max 35 °C. Liitännät 3/4”.

Lisävarusteet johtokykymittari ja raja-arvolamppu tarvitsevat sähköliitännän verkkovirtaan (230 V).

Kuvassa raja-arvolampulla varustettu malli, valo on vihreä kun massassa on kapasiteettia jäljellä. Kapasiteetin loppuessa valo muuttuu punaiseksi.



Seenintie 8, 40320 Jyväskylä

Puh. 010 424 1500

Faksi 010 424 1501

www.korves.fi

info@korves.fi